

KERN

balance de table

FOB 1.5K0.5

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 175 x 165 mm,
plage de pesage entre 0 et 1,5 kg,
Lisibilité par incréments de 1,5 g

Numéro d'article: 235916

KERN








KERN balance de table FOB 1.5K0.5

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 175 x 165 mm
- plage de pesage entre 0 et 1,5 kg
- Lisibilité par incréments de 1,5 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage
- équipé de Affichage LC
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible

Détails techniques

type de balance	balance de table	balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage
matériau de plateforme	acier inoxydable	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
largeur de plateforme	175 mm	équipement balance	Affichage LC
profondeur de plateforme	165 mm	étalonnage	oui
plage de pesage	0-1,5 kg	Poids	2,4 kg

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu