

ADB gereedschapswagen - met uitrusting BLIZZ



hoogte x breedte x diepte 970 x 762 x 460 mm, lade binnen B x D 525 x 390 mm, 7 laden, afsluitbaar met centrale vergrendeling, bevat 250 delen, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw



Artikelnummer: 240073



gereedschapswagen - met uitrusting

- incl. gereedschapsassortiment
- hoogte x breedte x diepte 970 x 762 x 460 mm
- laden hoogte 5x60 mm/1x120 mm/1x140 mm
- lade binnen B x D 525 x 390 mm
- 7 laden
- ladegeleider 100 %
- met greeplijst met schrijfvlak
- met uittrekstop
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- bevat 250 delen
- 2 wielen en 2 zwenkwielen







- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden
- zwenkwielen met rem
- constructie van staal
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	beletteringsveld	ja
type wagen	gereedschapswagen	afsluitbaar	ja
hoogte	970 mm	sluitsysteem	centrale vergrendeling
breedte	762 mm	verrijdbaar	ja
diepte	460 mm	wielen aantal/soort	2 wielen en 2 zwenkwielen
materiaal	staal	wiel-ø	125 mm
kast uitrusting	1 werkblad, 7 laden, gereedschapsassortiment	banden	massief rubber
incl. gereedschap	ja	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
gereedschapsassortiment aantal o	250 delen	kleur romp	blauw // RAL 5015
laden aantal	7 stuks	oppervlak romp	m. poedercoating
laden aantal x hoogte	5x60 mm/1x120 mm/1x140 mm	kleur voorkant	blauw // RAL 5015
breedte lade binnen	525 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte lade binnen	390 mm	inhoud levering	incl. gereedschapsassortiment
uittrekbare lade	100 %	levering	voorgemonteerd
uittrekblokkering	ja	gewicht	65 kg
greep	greeplijst met schrijfvlak		

Dit past ook bij ...

134175		stellingbak, hoogte x breedte x diepte 140 x 234 x 400 mm, van polypropyleen, in duifblauw
208519		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, Ø 105 mm, weegbereik van 0 tot 0,2 kg, afleesbaarheid in 0,01 g stappen
221164		bordestrap, bordes hoogte x breedte 400 x 640 mm, 2 vervangbare treden (incl. bordes), van aluminium
234943		1/4"+1/2" universele gereedschapsset, 130 st.