

WSM fietsbeugel

hoogte x lengte x diepte 845 x 2160 x 1270 mm, 2 x 4 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 64 mm brede wielen, constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt, uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming



Artikelnummer: 240230

fietsbeugel

- hoogte x lengte x diepte 845 x 2160 x 1270 mm
- 2 x 4 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 64 mm brede wielen
- beugel met 500 mm wielafstand
- buisdiameter 18 mm
- constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- met extra hoge beugel
- uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming
- staanders voorbereid voor montage in rijen
- bevestiging met vloermontagebeugel

Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	staander uitrusting	stalen ogen, kunststof ommanteling
type fietsenrek	fietsbeugel	staander functie	voorbereid voor montage in rijen
hoogte	845 mm	opstelling	legbord

lengte	2160 mm	bevestigingstype	vloermontagebeugel
diepte	1270 mm	instelhoek	90 °
breedte band	64 mm	reclamevlak	nee
buis-Ø	18 mm	materiaal	stalen buis
instelplaatsen aantal	2 x 4	materiaal verwerking	geschroefd
gebruik	beide zijden	oppervlak standaard	vuurverzinkt
beugel uitvoering	extra hoog	kleur standaard	zilverkleurig
wielafstand	500 mm	gewicht	65,2 kg
staander uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte- /hoogteverstelling		