

rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1860 x 680 x 500
mm, nuttige hoogte 1665 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), 1 openslaande deur,
frame van staal galvanisch blauw
verzinkt, platform van draadgaas,
met TPE-banden



Artikelnummer: 244020



rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1860 x 680 x 500 mm
- nuttige hoogte 1665 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem en voetbescherming
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal platform draadgaas

type wagen	rolcontainer	oppervlak platform	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur	materiaal onderstel	staal
draagvermogen	500 kg	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
hoogte	1860 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte	680 mm	banden	TPE
breedte	500 mm	wiel-ø	100 mm
nuttige hoogte	1665 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem // voetbescherming
platform	doorbroken	gewicht	36,8 kg

Gerelateerde Producten

219863



draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 460 x 640 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt