

Thurmetall établi

hauteur x largeur x profondeur 845 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Numéro d'article: 501408



Thurmetall Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 845 x 1500 x 700 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 75 kg
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 2 tiroirs, 2 armoires
- à gauche 1 tiroir, 1 armoire
- à droite 1 tiroir, 1 armoire
- hauteur des tiroirs 2x150 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 500 x 600 mm
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs avec glissière à galets avec roulements à billes, extension 100 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
- avec poignée barre















- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage commun des tiroirs et de l'armoire
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie

Détails techniques





| | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| type de meuble | table | largeur utile du tiroir | 500 mm |
| type de table | établi | profondeur utile du tiroir | 600 mm |
| Exécution du bâti | 4 pieds | capacité de charge de tiroir | 75 kg |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | extension tiroir | 100 % |
| hauteur | 845 mm | glissière tiroir | glissière à galets avec roulements à billes |
| largeur | 1500 mm | poignée | poignée barre |
| profondeur | 700 mm | champ d'inscription | bandes d'inscription |
| épaisseur de panneau | 40 mm | matériau de plaque | multiplex |
| charge | 75 kg | matériau de châssis | acier |
| hauteur réglable | non | surface de châssis | finition peinture époxy |
| conducteur d'électricité | non | surface de face avant | finition peinture époxy |
| équipement établi | 2 tiroirs, 2 armoires | système de fermeture | serrure à cylindre |
| soubassements à gauche | 1 tiroir, 1 armoire | fonction de fermeture | verrouillage commun des tiroirs et de l'armoire |
| soubassements à droite | 1 tiroir, 1 armoire | nombre de portes | 2 pièce |
| nombre de tiroirs | 2 pièce | roulant | non |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x150 mm | garantie | 5 années |
| hauteur frontale 150 mm | 2 pièce | Poids | 101 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 146125 |  | élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur 700 x 1500 mm, exécution DE national, en bleu pigeon, plaque perforée, 5 prises de courant, 6 caches et interrupteur arrêt |
| 146127 |  | élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur 700 x 1500 mm, modèle CH national, en bleu pigeon, plaque perforée, 5 prises de courant, 6 caches et interrupteur arrêt |
| 146129 |  | élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur 700 x 1500 mm, modèle FR national, en bleu pigeon, plaque perforée, 5 prises de courant, 6 caches et interrupteur arrêt |
| 146131 |  | plaque de rangement perforée pour établi, hauteur x largeur 700 x 1500 mm, en bleu pigeon |
| 501139 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm |
| 501140 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm |
| 501142 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 501153 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm |
| 501154 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm |
| 501155 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |
| 501166 |  | insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir |
| 501170 |  | tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|--|
| 195704 |  | étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 218989 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |
| 656975 |  | container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris |
| 969584 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |