

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

Tweelingwiel, draagvermogen 7000 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 400 x 100 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 108 x 40 mm, wielrem, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 255 x 200 mm



Artikelnummer: 502917

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem, Tweelingwiel

- draagvermogen 7000 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 400 x 100 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 108 x 40 mm
- wielrem
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 255 x 200 mm
- schroefgatafstand 210x160 mm, schroefgat-Ø 16 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	zwaarlastwielen	rem	wielrem
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
wiel uitvoering	Tweelingwiel	totale hoogte	125 mm

draagvermogen	7000 kg	naaflengte	108 mm
banden	polyurethaan	naafboorgat	40 mm
wiel-ø	400 mm	wielbreedte	100 mm
materiaal velg	gietijzer	lengte plaat	255 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	200 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	210x160 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	16 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	96 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken