

magazijnstelling - hoekstelling

hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1300 x 410 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek rechts, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw




Artikelnummer: 521034

Inhaakstelling van spaanplaat

Hoekstellingveld

magazijnstelling - hoekstelling

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1300 x 410 mm
- veldlast 1325 kg
- vaklast 265 kg
- vak breedte x diepte 900 x 390 mm
- 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat
- Per 40 mm verstelbaar
- opstelhoek rechts
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand gedemonteerd



- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast





Technische details

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| meubeltype | stelling | vakbreedte | 900 mm |
| stellingtype | magazijnstelling | vakdiepte | 390 mm |
| stellingsysteem | kliksysteem | in hoogte verstelbaar legbord | 40 mm |
| stellingveld | hoekstelling | gebruik | eenzijdig |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes en magazijnen | legbord-/niveautype | houten legbord |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | kunststof coating |
| hoogte | 1800 mm | oppervlak traversen | kunststof coating |
| breedte | 910 mm | opstelhoek uitrichting | rechts |
| diepte | 410 mm | kleur standaard | gentiaanblauw // RAL5010 |
| beenlengte a | 900 mm | kleur traversen | gentiaanblauw // RAL5010 |
| beenlengte b | 1300 mm | kleur uitvoering | gentiaanblauw // RAL5010 |
| vaklast | 265 kg | levering | gedemonteerd |
| veldlast | 1325 kg | gewicht | 55,8 kg |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 521028 |  | magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 410 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 521044 |  | houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 890 x 390 mm, opstelling rechts, voor een vaklast van 265 kg, van hout |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |
| 532431 |  | magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |