

Moravia verkeersspiegel IceFree

hoogte x breedte 800 x 1000 mm,
maximale zichtbreedte 15 m, spiegel
van RVS (thermoactief), beslaat en
bevriest niet, frame van RVS in
rood/wit, reflecterend

Artikelnummer: 523806



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Spiegel IceFree

verkeersspiegel


- geschikt voor binnen en buiten
- hoogte x breedte 800 x 1000 mm
- maximale zichtbreedte 15 m
- spiegel van RVS (thermoactief), beslaat en bevriest niet
- frame van RVS in rood/wit, reflecterend
- paalmontage
- met houder en bevestigingsklem

Technische details





afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	hoogte	800 mm
veiligheidsuitrusting	spiegel	breedte	1000 mm
spiegeltype	verkeersspiegel	max. afstand	15 m
plaats van toepassing	binnen en buiten	spiegel uitrusting	houder, bevestigingsklem

materiaal spiegel	RVS (thermoactief)	spiegel uitvoering	beslaat en bevriest niet
materiaal frame	RVS	bevestigingstype	paalmontage
type oppervlakte	reflecterend	gewicht	36 kg
kleur lijst	rood/wit		

Gerelateerde Producten

193899		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 3000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
193902		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 3500 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
193913		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
720826		wandarm voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 400 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt

Dit past ook bij ...

142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
199614		laadbrug, lengte x breedte 750 x 1250 mm, draagvermogen 600 kg, aanslaghoek ter beveiliging tegen wegglijden, van aluminium
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm