

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 350 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 280 x 70 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 186 x 170 mm



Artikelnummer: 713966

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 350 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 280 x 70 mm
- naaf lengte x Ø 84 x 25 mm
- schroefgatafstand 140x105 mm, schroefgat-Ø 14 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 186 x 170 mm
- Zwenklager met kogellager

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	ja
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	325 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	84 mm
draagvermogen	350 kg	naafboorgat	25 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	70 mm
wiel-ø	280 mm	uitlading	80 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiellager	rollager	lengte plaat	186 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	170 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	140x105 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	14 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	8,95 kg

Gerelateerde Producten

714109



wiel, draagvermogen 350 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 280 x 70 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken