

Hubtische mit Einzelschere, Tragkraft 500, 1000 oder 2000 kg

- Einzelscheren aus Flachstahl in blau (RAL 5015)
- elektrohydraulische Höhenverstellung mittels Handtaster mit 3 m langem Steuerkabel
- Die hochwertige Hydraulik ermöglicht max. 12 Hube / Stunde unter Volllast.
- Sicherheitsausstattung gemäß EN 1570: Totmannsteuerung und Fußschutz-Kontaktleiste, Rohrbruchsicherung und Inspektionsstütze
- Betriebsspannung 400 V, 50 Hz
- Die Tische werden anschlussfertig montiert angeliefert.



Scherenhubtisch Typ HTE mit Einzelschere.

i Plattformen in verschiedenen Größen lieferbar - Sonderausführungen auf Anfrage

Traglast gesamt [kg]	500			
Maße Plattform B x T [mm]	600 x 800	800 x 1000	800 x 1250	1000 x 1400
Typ	HTE 1-500	HTE 2-500	HTE 3-500	HTE 4-500
Hubhöhe max [mm]	670	670	970	970
Hubhöhe min [mm]	170	170	170	170
Hubzeit [sek]	8	8	14	14
Leistung [W]	800	800	800	800
Bestellnummer	136-748-10	136-751-10	136-752-10	136-754-10

ZUBEHÖR

(für alle Typen)
Fußtaster mit 3 m Kabel



Bestell-Nr.
136-794-10

Traglast gesamt [kg]	1000						
Maße Plattform B x T [mm]	800 x 1250	1000 x 1400	800 x 1500	1000 x 1700	1000 x 2000	1250 x 2300	1000 x 2500
Typ	HTE 1-1000	HTE 2-1000	HTE 3-1000	HTE 4-1000	HTE 5-1000	HTE 6-1000	HTE 7-1000
Hubhöhe max [mm]	980	980	1200	1200	1500	1500	1820
Hubhöhe min [mm]	180	180	200	200	200	200	220
Hubzeit [sek]	17	17	14	14	18	18	30
Leistung [W]	1100	1100	2300	2300	2300	2300	2300
Bestellnummer	136-756-10	136-757-10	136-758-10	136-759-10	136-760-10	136-761-10	136-762-10

Traglast gesamt [kg]	2000						
Maße Plattform B x T [mm]	800 x 1250	1000 x 1400	800 x 1500	1000 x 1700	1000 x 2000	1250 x 2300	1000 x 2500
Typ	HTE 1-2000	HTE 2-2000	HTE 3-2000	HTE 4-2000	HTE 5-2000	HTE 6-2000	HTE 7-2000
Hubhöhe max [mm]	1000	1000	1230	1230	1560	1560	1900
Hubhöhe min [mm]	200	200	230	230	260	260	300
Hubzeit [sek]	17	17	27	27	21	21	34
Leistung [W]	2300	2300	2300	2300	2900	2900	2900
Bestellnummer	136-783-10	136-785-10	136-786-10	136-789-10	136-791-10	136-792-10	136-793-10