



*Voir les conditions générales de vente

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Basis-Line, mit 30 Minuten Brandschutz, Breite 1200 mm...

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 30 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anlage 3) und EN 14470-1
- leichtgängig öffnende Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall

- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke, auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen
- Tür abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig)
- Verarbeitung hochwertiger Materialien

- Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsschutz geschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Bodenwanne gemäß Stawa-R. Schränke mit Auszugswannen sind inkl. einer zusätzlichen Bodenwanne

Das 2-Farbkonzept

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau RAL 7016 und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld geeignet.

Korpusfarbe: anthrazitgrau, RAL 7016

- Türfarbe: enzianblau, RAL 5010
- Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004
- Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
- Türfarbe: reinweiß, RAL 9010
- Türfarbe: resedagrün, RAL 6011
- Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006
- Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020



Gefahrstoffschränk Basis-Line, Typ 30-123, Korpus anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in lichtgrau (RAL 7035), Lüftungsaufsatz optional.



Bild zeigt Schrank mit optionaler Sockelblende

Auszugswannen garantieren eine komfortable und übersichtliche Lagerung von kleineren Gebinden.



Sicherer Transport durch den unterfahrbaren Sockel.

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie



ab Seite 196

Typ	30-123	30-124	30-126
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	1164 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Traglast Einlegeboden [kg]	75	–	–
Traglast Auszugswanne [kg]	–	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	33	–	–
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	–	30	30
Gewicht [kg]	280	311	343
Bestellnummer	218-343-J9	218-383-J9	218-423-J9
ZUBEHÖR			
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-975-J9	–	–
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	116-939-J9	148-583-J9	148-583-J9
Bestellnummer Sockelblende	219-573-J9	219-573-J9	219-573-J9

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.

Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.

...auch in platzsparenden Breiten 600 und 900 mm lieferbar

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet Gefährdungen im Sinne des Arbeitsschutzes zu erfassen und entsprechende vorschriftenkonforme Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die 30 Minuten feuerwiderstandsfähigen Gefahrstoffschränke von DENIOS sind einsetzbar zur Einzelaufstellung und bei Kleinmengenlagerung. Sie erfüllen, unter Beachtung der eingeschränkten Lager- und Aufstellbedingungen der TRGS 510 Anlage 3, alle gesetzlichen Anforderungen an eine sichere, effiziente Gefahrstofflagerung.


Geprüfte Sicherheit



Info Typ 30 Schränke: (Auszug aus TRGS 510, Anlage 3) Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt größer als 100m², darf je 100m² ein Schrank aufgestellt werden.



Als Türfarbe stehen neben sicherheitsgelb (RAL 1004) weitere Farben zur Auswahl, siehe auch linke Seite.



Perfekten Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt bietet die große Flügeltür, hier am Beispiel des 864 mm breiten Basis-Line Typ 30-96.



Gefahrstoffschränk Basis-Line Typ 30-66, mit 6 Auszugswannen. (Lüftungsaufsatz optional)

Typ	30-63	30-64	30-66	30-93	30-94	30-96
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626
Traglast Einlegeboden [kg]	75	–	–	75	–	–
Traglast Auszugswanne [kg]	–	25	25	–	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	–	–	23	–	–
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	–	4	4	–	19	19
Gewicht [kg]	180	190	204	235	265	291
Bestellnummer Türanschlag: links	218-311-J9	218-351-J9	218-391-J9	218-327-J9	218-367-J9	218-407-J9
Bestellnummer Türanschlag: rechts	218-319-J9	218-359-J9	218-399-J9	218-335-J9	218-375-J9	218-415-J9
ZUBEHÖR						
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-J9	–	–	133-979-J9	–	–
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-J9	148-590-J9	148-590-J9	133-978-J9	–	–
Bestellnummer Sockelblende	219-570-J9	219-570-J9	219-570-J9	219-572-J9	219-572-J9	219-572-J9

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.

Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.