



Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Edition-G, Höhe 1300 mm

- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
- für die uneingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)
- selbsttätige Schließung der Türen im Brandfall

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie **ab Seite 196**

- ausgerüstet mit Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen
- Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102)
- integrierte Justierhilfen zum einfachen Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- leichtgängige Auszugswannen, selbsttätiger Einzug im Brandfall
- Schutz vor unbefugtem Zugriff, Türen abschließbar mit Profilschloss (schließenanlagenfähig)
- ideal für die Lagerung von Kleingebinden

Komfortabel und platzsparend sind die kompakten Gefahrstoffschränke, wie hier der Typ G-600-2-F, mit zwei Auszugswannen.

Bestell-Nr. 218-459-J9

geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)



Bestell-Nr. 117-033-J9

Gefahrstoffschränk Edition-G Typ G-1200-F mit Einlegeboden, Bodenauffangwanne mit Lochblechabdeckung. Zweiter Einlegeboden ist optional.



Typ	G-600-F	G-600-2-F	G-1200-F	G-1200-2-F
Ausstattung	1 Einlegeboden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	2 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	1 Einlegeboden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	2 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Traglast Einlegeboden [kg]	75	–	75	–
Traglast Auszugswanne [kg]	–	25	–	60
Gewicht [kg]	203	217	320	352
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004) Türanschlag links	122-884-J9	218-455-J9	–	–
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004) Türanschlag rechts	208-518-J9	218-457-J9	–	–
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035) Türanschlag links	208-515-J9	218-459-J9	–	–
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035) Türanschlag rechts	208-519-J9	218-461-J9	–	–
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004)	–	–	117-033-J9	218-467-J9
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035)	–	–	208-513-J9	218-469-J9
ZUBEHÖR				
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-J9	–	116-975-J9	–
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-J9	148-590-J9	116-939-J9	148-583-J9
Bestellnummer Türfeststellanlage	116-988-J9	–	116-977-J9	–
Bestellnummer Transportsockel für Gefahrstoffschränk B 1200 mm	–	–	165-319-J9	165-319-J9

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Edition-G, ONE TOUCH, mit Flügeltüren



DENIOS setzt Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Effektivität und Komfort

ONE TOUCH Modelle bieten Ihnen:

- Türfeststellanlage
- Tür-Schließ-Automatik
- optisches und akustisches Warnsignal vor automatischer Türschließung

Gefahrstoffschränk Typ G-600-FP mit ONE TOUCH



Chemikalienbox zur getrennten Lagerung von Säuren und Laugen



- die Box ist mit Klappdeckel und seitlichen Tragegriffen ausgerüstet
- passend für alle Gefahrstoffschränke mit Einlegeböden
- Abmessungen B x T x H (mm): 410 x 300 x 290

Bestell-Nr. 117-020-J9



Auszugswannen sind besonders für die Lagerung von vielen kleinen Behältern empfehlenswert, wie hier der Typ G-1200-2-FP

Bestell-Nr. 218-463-J9

Gefahrstoffschränk Typ G-1200-FP, ONE TOUCH

Bestell-Nr. 158-501-J9

Typ	G-600-FP	G-600-2-FP	G-1200-FP	G-1200-2-FP
Ausstattung	1 Einlegeboden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	2 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	1 Einlegeboden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	2 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Türautomatik	ja	ja	ja	ja
Maße außen B x T x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Traglast Einlegeboden [kg]	75	–	75	–
Traglast Auszugswanne [kg]	–	25	–	60
Gewicht [kg]	203	217	324	356
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004) Türanschlag links	158-139-J9	218-447-J9	–	–
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004) Türanschlag rechts	208-520-J9	218-449-J9	–	–
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035) Türanschlag links	208-516-J9	218-451-J9	–	–
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035) Türanschlag rechts	208-522-J9	218-453-J9	–	–
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004)	–	–	158-501-J9	218-463-J9
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035)	–	–	208-514-J9	218-465-J9
ZUBEHÖR				
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-J9	–	116-975-J9	–
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-J9	148-590-J9	116-939-J9	148-583-J9
Bestellnummer Transportsockel für Gefahrstoffschränk B 1200 mm	–	–	165-319-J9	165-319-J9