

KIPPBEHÄLTER TYP BKC



Großraumbehälter mit seitlichem Drehlager

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Aufrichter
- 4 und 5 m³ mit Aufsatzrahmen

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- öl- und wasserdicht
- einstellbare Kippbremse
- hydraulische Kippvorrichtung



Typ BKC mit Aufsatzrahmen




Typ BKC mit hydraulischer Kippvorrichtung (Zubehör)



Typ BKC mit Deckel (Zubehör)

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BKC 200	2,0	2340 x 1700 x 1210	2500	457
BKC 300	3,0	2340 x 2230 x 1210	2500	518
BKC 400	4,0	2340 x 2230 x 1470	2500	568
BKC 500	5,0	2340 x 2230 x 1730	2500	604

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
BKC 200-500	600	200	80

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt