

## META

### Palettenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

#### MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 5655 x 1100 mm, Fachlast 1500 kg, 2 Regalfelder mit je 2 Ebene(n) mit Traversen, 18 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 500 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 159301



Das Lagersystem



## META Palettenregal MULTIPAL

### Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Palettenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)



- Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 5655 x 1100 mm
- Feldlast 7500 kg
- Fachlast 1500 kg
- 2 Regalfelder mit je 2 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- 18 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 500 kg
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Nutzung einseitig

- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 Ständerrahmen und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt


## Technische Details




|                  |               |                           |  |
|------------------|---------------|---------------------------|--|
| Möbeltyp         | Regal         | Böden / Ebenen Anzahl     | 2 Stück  |
| Regaltyp         | Palettenregal | Böden- / Ebenentyp        | Traversen  |
| Regalfeld        | Komplettregal | Böden / Ebenen Stabilität | geschlossene Kastenprofile   |
| Regalfeld Anzahl | 2 Stück       | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm  |
| Höhe             | 3300 mm       | Oberfläche Ständer        | verzinkt   |
| Breite           | 5655 mm       | Oberfläche Traversen      | pulverbeschichtet  |
| Tiefe            | 1100 mm       | Farbe Traversen           | rotorange // RAL2001   |
| Fachlast         | 1500 kg       | Farbe Ausführung          | rotorange/verzinkt // RAL2001  |
| Feldlast         | 7500 kg       | Lieferumfang              | 1 Grundregal mit 2 Ständerrahmen und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern, Ebenen gem. Angebot |
| Stellplätze      | 18 Stück      | Anlieferung               | zerlegt  |
| Lagerebenen      | 3 Stück       | Nutzungshinweis Feldlast  | Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar                   |
| Einlagerung      | längs         | Zertifizierung RAL-RG     | RAL-RG 614/1 (21)  |
| Nutzung          | einseitig     | Gewicht                   | 174,192 kg   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 691499 |  | Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln |
| 736826 |  | Zwischenstück für Doppelregal, Länge 200 mm   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
|--------|---|---|

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 216175 |  | Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen                   |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß                              |