

Rhewa Tischwaage 940C/20

nicht eichfähig, Plattform aus
Edelstahl, Breite x Tiefe 210 x 190 mm,
Wägebereich von 0 bis 20 kg,
Ablesbarkeit in 1 g Schritten

Artikelnummer: 185123



Rhewa Kompakt-Tischwaage 940C/20

für nicht eichpflichtige Wägungen

Rhewa Tischwaage 940C/20

- nicht eichfähig
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 210 x 190 mm
- Wägebereich von 0 bis 20 kg
- Ablesbarkeit in 1 g Schritten
- Höhe x Breite x Tiefe 100 x 210 x 270 mm
- Mit den Funktionen Trieren, Brutto-/Netto-/Minusanzeige
- Ausgestattet mit LC-Display
- Spannungsversorgung über Batterie, Netzbetrieb
- Zum Aufstellen auf dem Tisch
- Lieferumfang: inklusive Schutzhaube

Technische Details

Waagentyp	Tischwaage	Höhe	100 mm
eichfähig	nein	Breite	210 mm
Material Plattform	Edelstahl	Tiefe	270 mm
Plattförmbreite	210 mm	Trieren	ja
Plattförmtiefe	190 mm	Aufstellung/Montage	Tisch
Wägebereich	0-20 kg	Lieferumfang	inklusive Schutzhaube
Ablesbarkeit	1 g	WEEE-Registrierungsnummer	DE12995516
Waage Funktionen	Trieren, Brutto-/Netto-/Minusanzeige	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5

Spannungsversorgung	Batterie, Netzbetrieb	Marke laut EAR-Register	Rhewa
Waage Ausstattung	LC-Display	Gewicht	1,6 kg