

Lacont Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 210 l, Höhe x Breite
x Tiefe 340 x 1250 x 820 mm, aus Stahl
mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 201055



Lacont Auffangwanne

Auffangwanne





- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 210 l
- Höhe x Breite x Tiefe 340 x 1250 x 820 mm
- ohne Gitterrost
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen








Technische Details

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|----------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne | Material | Stahl |
| Auffangwannentyp | Auffangwanne | Oberfläche | verzinkt |
| Lagerort | unter Dach | Auffangwanne Ausstattung | keine |
| Kapazität | 2 x 200-Liter-Fass | unterfahrbar | ja |
| Auffangvolumen | 210 l | Unterfahrhöhe | 100 mm |
| Gefahrstofffeignung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | stapelbar | nein |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise der Wanne behördlich zugelassen | fahrbar | nein |
| Höhe | 340 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Breite | 1250 mm | Gewicht | 60 kg |
| Tiefe | 820 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 201077 |  | Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 201078 |  | Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 201082 |  | Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Fassauflage mit Rollen, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 201105 |  | PE-Auskleidung für Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 208879 |  | Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz |
| 235631 |  | Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm |
| 235787 |  | Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit |
| 235788 |  | Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit |

| | | |
|--------|---|--|
| 503884 |  | Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |