KS Tools


KS Tools Hydraulik-Getriebeheber

mit Tisch, 500kg

Artikelnummer: 272540







Technische Details				
Breite in mm	800 mm	Anzahl Lenkrollen	4	
Länge mm	700 mm	Material	Metall	
Hubhöhe max. mm	1870 mm	max. Traglast kg	500 kg	
Art der Bereifung	Nylon	Gewicht	71,5 kg	
Hubhöhe min mm	880 mm			

Dazu passt auch		
149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042	3	Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 I, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243	耳	Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 I Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: \$1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030	160	KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm