

## MUNK

### Mehrzweck-Klappleiter

2 x 2/2 x 3 profilierte Sprossen,  
Holmlänge 2,85 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 524275



**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**15 YEARS**  
WARRANTY



### MUNK Mehrzweck-Klappleiter

#### mit nivello®-Traversen

Mehrzweck-Klappleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 2/2 x 3 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 4 m
- Holmlänge 2,85 m
- Bühne Höhe 0,63 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- 6 automatisch einrastende Gelenke
- nivello®-Traverse und -Leiterschuhe am Holmende
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 350 x 990 x 250 mm
- aus Aluminium
- Gewicht 12,8 kg



- 15 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	Breite geklappt	990 mm
Leitertyp	Mehrzweck-Klappleiter	Tiefe geklappt	250 mm
Material	Aluminium	klappbar	ja
Nutzung	beidseitig	fahrbar	nein
Holmlänge	2,85 m	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4 m	Unterbau	nivello®-Traverse und -Leiterschuhe
Höhe Stehleiter	1,49 m	Leiter Funktion	6 automatisch einrastende Gelenke
Höhe Bühne	0,63 m	Spreizsicherung	nein
Länge Bühne	1400 mm	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	2 x 2/2 x 3	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Leiter Ausführung	zweiteilig
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	15 Jahre
Höhe geklappt	350 mm	Gewicht	12,8 kg

## Zubehör

524283		Arbeitsbühne mit Holzbelag, für Mehrzweck-Klappleiter, aus Holz
524286		Arbeitsbühne mit Riffelblech, für Mehrzweck-Klappleiter, aus Aluminium