


Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 1, Höhe x Breite
x Tiefe 1400 x 600 x 550 mm, 3
Ebene(n), Korpus mit Lackierung,
Front mit Lackierung

Artikelnummer: 529807



Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe VdS S1

Format Tresorbau Wertschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 1
- Feuerschutz: nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 600 x 550 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1335 x 528 x 415 mm
- 3 Ebene(n)
- für 21 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Schließbolzen Ø 25 mm

- gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Werkzeugen geschützt
- Tür 135 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 430 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	1335 mm
Schranktyp	Tresor	Innenbreite	528 mm
Höhe	1400 mm	Innentiefe	415 mm
Breite	600 mm	Türtyp	Flügeltür
Tiefe	550 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Volumen	292 l	Türstärke	135 mm
Sicherheitsstufe	VdS 1	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Korpus	lackiert
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Oberfläche Front	lackiert
Ordnerkapazität	21 Stück	Schließfach	nein
Verankerung	Bodenverankerung	abschließbar	ja
Verriegelung	3-seitig	Schließsystem	Doppelbartschloss
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Schließbolzen-Ø	25 mm
versicherbar	ja	Farbe Boden	Korpusfarbe
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Oberfläche Boden	lackiert
Einbruchschutz	ja	Gewicht	430 kg

Zubehör

528150



Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139643



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

504279



Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb