

BEGA**84 699**

Profilmast

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Zylindrischer Profilmast mit Leimholz nach DIN EN 14080.

Mit 4-seitiger Profilnut für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern.

Produktbeschreibung

Mast mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium

Leimholz aus keilgezinkten Kieferholzlamellen

Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück **71 207** oder mit dem Aufschraubsockel **71 199** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile)

Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumdruckguss

Vierkant-Türverschluss (SW 8)

Anschlusskasten 71 084

zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7×6^2

Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE

2 Anschlussklemmen zum Anschluss

von DALI Steuerleitungen

Sicherungsklemme mit Feinsicherung

6,3 A träge 5×20 mm

CE 0780 – Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: $0,81 \text{ m}^2$

Gewicht: 44,0 kg

Bestellnummer 84 699

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + A

Ergänzungsteile

71 207 Erdstück

71 199 Aufschraubsockel

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

