

**OMSCHRIJVING**

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten. Alle modellen zijn voorzien van een instelbare sterkte, traploos instelbare sluitsnelheid en traploos instelbare eindslag.


**EIGENSCHAPPEN**

- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van verstelbare schaararm
- Voorzien van aluminium behuizing
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154
- Sterkte 2/3/4
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij



MODELLEN

E-TS14 hydraulische deurdranger inclusief schaarm. Sterkte 2/3/4.



E-TS50ARM schaarm met openhoudfunctie 70° - 130°
(niet toepassen bij brand- en rookwerende deuren)



EIGENSCHAPPEN BLADMONTAGE



■ **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van ± 180° tot 0°
■ **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen 10° en 0°

EN 1154 classificatie

4	8	2/3/4	1	1	3
---	---	-------	---	---	---

EIGENSCHAPPEN KOPMONTAGE



■ **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van ± 170° tot 0°
■ **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen 10° en 0°

EN 1154 classificatie

3	8	2/3/4	1	1	3
---	---	-------	---	---	---