

Artikelnummer: 127690

Kurzbeschreibung: Lastarm voor heftruck, LAT 25-1,0, grijs RAL 7005



Langbeschreibung: Lastarm voor heftruck, LAT 25-1,0: Stevige stalen constructie: De laadarm vergroot het bereik van de vorkheftruck. Met vorkzakken voor vorken en kettingbescherming tegen onbedoeld wegglijden. 1 ongewervelde haak. - Helling 25° - telescopisch, elke positie met inbusbouten beveiligd - Met steunvoeten, onderrijhoogte 100 mm (ook geschikt voor klauwstapelaar)[ul] Basislengte: 1600 mm Afstand 1: 875 mm Draagvermogen 1: 1000 kg Afstand 2: 1600 mm Draagvermogen 2: 300 kg Afstand 3: 1780 mm Draagvermogen 3: 225 kg Afstand 4: 1960 mm Draagvermogen 4: 200 kg Afstand 5: 2140 mm Draagvermogen 5: 175 kg Afstand 6: 2320 mm Draagvermogen 6: 150 kg Afstand 7: 2500 mm Draagvermogen 7: 125 kg Eigen gewicht: 55 kg[ul]

