

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt



1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Crimpkontakt, Nennstrom: 6 A, Kontaktoberfläche: Zinn



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1340895
Verpackungseinheit	4.000 Stück
Mindestbestellmenge	4.000 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AABCUA
GTIN	4063151649005
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,629 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,469 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt



1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Produktfamilie	D3HC-MP-M

Anschlussdaten

Abisolierlänge	4,5 mm
Leiterquerschnitt AWG	20 ... 16

Materialangaben

Kontaktoberfläche	Zinn Sn
Material Kontaktoberfläche	Zinn
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht)	Zinn (1 - 3 µm Sn)
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Zinn (1 - 3 µm Sn)
Oberflächenbeschaffenheit	schmelztauchverzinnt
Material Kontakt	Cu-Legierung

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I_N	6 A
-----------------	-----

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt



1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27460291
ECLASS-12.0	27460291
ECLASS-13.0	27460291

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt



1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>



Zubehör

D3-MP RELEASE TOOL - Demontagewerkzeug

1441450

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1441450>



Crimpwerkzeug, Farbe: schwarz, Artikelfamilie: Zubehör, Breite: 7 mm

D32H 2,2/ 2-PT-5,08-X - Durchführungsstecker

1376506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1376506>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D32H 2,2/...-PT, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>

D32H 2,2/ 2-PT-5,08-Y - Durchführungsstecker

1378293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378293>



Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D32H 2,2/...-PT, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XX - Durchführungsstecker

1376500

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1376500>



Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/...-PT, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>



DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-YY - Durchführungsstecker

1378311

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378311>



Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-PT, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XY - Durchführungsstecker

1378212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378212>



Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-PT, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>

D32H 2,2/ 2-FH-5,08-X - Leiterplattenstecker

1376634

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1376634>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D32H 2,2/...-FH, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D32H 2,2/ 2-FH-5,08-Y - Leiterplattenstecker

1378296

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378296>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D32H 2,2/...-FH, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>



DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XX - Leiterplattenstecker

1376635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1376635>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-FH, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-YY - Leiterplattenstecker

1378313

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378313>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-FH, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>

DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XY - Leiterplattenstecker

1378208

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378208>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-FH, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D31H 2,2/ 3-PT-3,81-X - Durchführungsstecker

1340376

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340376>



Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D31H 2,2/..-PT, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>



D31H 2,2/ 3-PT-3,81-Y - Durchführungsstecker

1341133

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1341133>



Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D31H 2,2/...-PT, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D31H 2,2/ 3-FH-3,81-X - Leiterplattenstecker

1340385

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340385>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D31H 2,2/...-FH, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>

D31H 2,2/ 3-FH-3,81-Y - Leiterplattenstecker

1341138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1341138>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D31H 2,2/...-FH, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

DD31H 2,2/ 6-PT-3,81-X - Durchführungsstecker

1340629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340629>



Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD31H 2,2/...-PT, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Crimpkontakt

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340895>



DD31H 2,2/ 6-FH-3,81-X - Leiterplattenstecker

1340708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340708>



Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD31H 2,2/..-FH, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de