

Datenblatt**Hochflexible Flachleitung
HF 2x2,5****AUFBAU**

Leiter:	EI-Cu-Litze, blankweich	:	651 x 0,07 mm => 2,50 mm ²
Isolation:	PVC transparent	:	transparent
	Farbe	:	rot
	Seitenstreifen	:	rot
	Raster	:	4,20 ± 0,20 mm
	Ø	:	4,20 ± 0,15 mm
	Gesamtbreite	:	8,40 ± 0,30 mm
	Shorehärte (A)	:	78 ± 3

Technische Angaben:

Spannungsfestigkeit	:	> 2 kV
		Bei 50 Hz eff. Über 1 Minute
Isolationswiderstand	:	min. 20 MOhm x km bei 20 °C
Leiterwiderstand	:	max. 7,98 Ohm/km bei 20°C
Betriebsspannung	:	max. 50 75 V AC/DC
Temperaturbereich		
In Ruhe	:	-20 bis + 70 °C
In Bewegung	:	-5 bis + 70 °C

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen.