


# Lichtleiter SOOC-DS-P-M4-2-R15

Teilenummer: 552805

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	65 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Außen-Durchmesser	1 mm
Min. Biegeradius	15 mm
Schutzart	IP66
Werkstoffinformation Lichtleiter	PE