


Fliese Anti-Ermüdungsmatte Utrecht

Stecksystem, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, Höhe x Länge x Breite 19 x 910 x 910 mm, Aus Gummi mit angerauter Orangenhaut-Oberfläche in schwarz, rutschfest



Artikelnummer: 235600



Fliese Anti-Ermüdungsmatte










- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Produktionslinien, Fließbändern, an CNC Maschinen und Metallarbeitsplätzen / für hohe Beanspruchung
- Stecksystem
- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- Höhe x Länge x Breite 19 x 910 x 910 mm
- Aus Gummi mit angerauter Orangenhaut-Oberfläche in schwarz
- rutschfest

Technische Details





Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Höhe	19 mm
Konfektionierung	Stecksystem	Länge	910 mm
Modul	Fliese	Breite	910 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Bodenbelag Funktion	rutschfest

geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	elektrisch leitend	ja
Einsatzort	Innenbereich	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	Gummi	befahrbar	ja
Oberfläche Bodenbelag	angeraut	Gewicht	6 kg
Farbe	schwarz		

Zubehör

235551		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, in schwarz
235552		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, in gelb
235553		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, in schwarz
235554		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, in gelb
235555		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Länge x Breite 910 x 150 mm, in schwarz
235556		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Länge x Breite 910 x 150 mm, in gelb
235557		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Länge x Breite 910 x 150 mm, in schwarz
235558		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Länge x Breite 910 x 150 mm, in gelb
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft