

Gedore Red
GEDORE R58900050
Drehmomentschlüssel 3/8
10-50 N m 335 mm

GEDORE

Artikelnummer: 247059



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Durchsteckvierkant mit Stift	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Zielgruppen	Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungs
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Gesamtlänge [mm]	330 mm
Gesamtbreite [mm]	36 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1

Präzision +/-	+/- 3 %	Kopfbreite 1 [mm]	35 mm
Rückschwenkwinkel	10 Grad	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	17,5 mm
1000 V isoliert	nein	Antriebsvierkant [metrisch]	10 mm
Anzahl Zähne	36	Sicherung Abtriebsvierkant	Kugelsicherung
Skalentyp	Mono	Einsatzbereich	Montage Wartung und Instandhaltung
VDE zertifiziert	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	25,3 mm
Drehmoment (max.) [N·m]	50 N·m	Drehmoment (min.) [N·m]	10 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]	3/8 Zoll	Kalibrierlänge	256,5 mm
Gesamthöhe [mm]	34 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	0,476 kg	Festeinstellung	nein
Skaleneinteilung	2,5	Drehmomentbereich (min./max.) [N]	10-50 N·m
Anzugsrichtung	links und rechts	Gewicht	0,76 kg
Nonius Nm	0,25 N·m		