


Halogen-Deckenfluter MAULsky, dimmbar



- **Komfortabel: Leistungsstärke stufenlos dimmbar je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch**
- **Für eine indirekte Raumausleuchtung und angenehme Arbeitsatmosphäre**
- **Naturgetreue Farbwiedergabe (wie Sonnenlicht um die Mittagszeit), CRI 100**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Stufenlos dimmbar**

- Leuchtenkopf mit Schutzglas
- Stabile Säule
- Fußschalter mit Dimmer
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1980 Lux bei 85 cm Abstand, 1200 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	2950 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	G (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	120 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	2000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	2250 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Säule: Metall
Maße:	Höhe: 184 cm - Säule: Ø 2,5 cm - Kopf: Ø 28 cm - Fuß: Ø 26 cm
Position Schalter:	Fuß

- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit des Halogen-Deckenfluters MAULsky, dimmbar**
- **Garantie: 2 Jahre**

Art - Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Ersatzleuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
825 40 90	schwarz	4002390047494	94052099	829 90 05	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	61,5 x 31,5 x 13,5	6,5 kg
825 40 95	silber	4002390047500	94052099	829 90 05	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	61,5 x 31,5 x 13,5	6,5 kg