


YOGA SOLID SPARK



Für große und individuell anzufertigende Arbeitsbereiche geeignet, flexibel einsetzbar in Industrie und Handwerk, insbesondere dort, wo mit Schweißwerkzeugen gearbeitet wird.



Größen:

90 cm x 90 cm

Stärke: 17 mm

Gewicht: 12,8 kg / m²

Oberfläche:

geprägt, geschlossen

Material:

100 % Nitrilkautschuk (NBR)

Rutschhemmung:

gut / R10 (DIN 51130)

Zubehör:

Leisten inkl. Ecken

96,5 cm x 6,5 cm

Eigenschaften

- YOGA SOLID SPARK ist schweißfunkenbeständig
- flexibles Modulsystem: die einzelnen Matten können zu einem flächendeckenden Bodenbelag zusammengesteckt werden
- die speziell entwickelte Unterseite der YOGA SOLID SPARK in Kombination mit der gerabten Oberfläche erzeugen einen Polstereffekt, so dass zerbrechliches Material beim Herunterfallen geschützt wird
- Verknüpfung mit YOGA OCTA-Matten möglich (so können verschiedene Anwendungsbereiche abgedeckt werden)
- Leisten und Ecken machen YOGA SOLID SPARK mit Sackkarren, Handwagen usw. befahrbar und verringern das Stolperrisiko

Reinigung

Hochdruckreiniger oder Industrienass- bzw. Trockensauger sind für eine sorgfältige Reinigung ideal. Für eine schnelle Reinigung ist einfaches Abspritzen mit Wasser oder Abfegen ausreichend.

Verlegung

Eine Matte ist an zwei Seiten mit Noppen und an den anderen zwei Seiten mit Ösen ausgestattet. Dadurch können sie schnell und unkompliziert ineinander gesteckt werden.



schwarz



gelbe Leisten



schwarze Leisten