


## LED Twist

- Moderne, flexible LED Leuchte
- Lichtintensität ist 5-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuss
- Mit USB Anschluss (5 V 1 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten
- Flexibler Schwanenhalsarm für perfekte Positionierung
- Angenehmes Leselicht



### Technische Daten

Leistung:	6 W
Gewichteter Energieverbrauch:	6 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	300 Lumen
Farbtemperatur:	4300 Kelvin (neutralweiss)
Max. Beleuchtungsstärke:	900 Lux (Messabstand 35 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 380 mm
Höhe:	max. 390 mm
Armlänge:	340 mm
Leuchtenfuss:	170 mm Länge x 90 mm Breite
Leuchtenkopf:	150 mm Länge x 60 mm Breite
Nettogewicht:	820 g
Material:	ABS, Metall, Kautschuk
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E
	Modellkennung: twist0000065x

**Artikel-Nummer:** **h-5010.654 schwarz**  
**h-5010.655 silber**

### **Austauschbarkeit**

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

**styro GmbH**  
Industriestrasse 2  
D-91583 Schillingsfürst  
www.styro.de