


2907

- Load rating up to 55kg
- 100% + extension
- 9.6mm slide thickness
- Lock-out
- Front disconnect
- Optional enclosure mounting brackets

10,000

- Charge jusqu'à 55kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 9,6mm
- Verrouillage en position ouverte
- Déconnexion frontale
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 55kg
- Überauszug
- 9,6mm Schienendicke
- Verriegelung ausgezogen
- Frontschnelltrennung
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel



2907	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2907-0012	305	356	-	-	-	-	-	235.0	1.2	30
DZ2907-0014	356	406	-	-	-	-	-	285.8	1.4	35
DZ2907-0016	406	457	162.6	-	-	-	-	336.5	1.6	45
DZ2907-0018	457	508	-	-	164.8	314.3	-	387.3	1.8	50
DZ2907-0020	508	559	-	172.1	203.2	356.2	-	438.1	2.0	55
DZ2907-0022	559	610	-	-	213.0	407.0	-	488.9	2.2	55
DZ2907-0024	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	2.4	50
DZ2907-0026	660	711	140.3	232.4	269.1	416.6	508.6	590.5	2.6	50
DZ2907-0028	711	762	191.1	283.2	304.8	467.4	559.4	641.4	2.8	50
DZ2907-0030	762	813	-	241.9	319.9	518.2	610.2	692.1	3.0	50

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- For enclosure mounting brackets refer to page 103
- For cable carriers refer to page 101

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 103
- Pour les guide-câbles, voir page 101

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 103
- Kabelträger siehe Seite 101