




BNC AL 0,64

Industrial Connectors:Meß- und Prüfzubehör:Meßleitungen:0,64 mm System

Produktbeschreibung

Beschreibung	BNC-Adapterleitung. Isolierte Buchsen für Rundpfosten 0,64 mm und Rechteckpfosten 0,64 mm. Innenleiter rot, Abschirmung schwarz. Kabeltype RG 58 A/U, 50 Ohm. Zum Messen mit Oszilloskop, PC-Cards ...
Typ	BNC AL 0,64
Bestell-Nr.	933 844-001
System	0,64 mm System
Leitungslänge	120 cm BNC und 10 cm Litze
Leitungsfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz

Zeichnung



Technische Daten

Stiftdurchmesser	0,64 mm
Kontaktart	ungefederte Buchse
Anschlußart	BNC, 2 x Buchse 0,64 mm Durchmesser
Leitungsspezifikation	hochflexible Schlauchleitung
Bemessungsspannung	DC 60 V

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-15 °C bis +70 °C
-------------------	-------------------