



Beispiel

Bestellzeichen: PC 081206H
Artikelnummer: 7032590
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058348
E-Nummer:
 Finland: 3435348
 Elektrische Nummer: 8212003062
 Dänemark:
 Elektrische Nummer: 2536144
 Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	120	80	60	Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
inch:	4.7	3.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07/IK08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelschraubenmaterial	Rostfreier Stahl			Brandklassifikation: UL 746C 5V
:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelfarbe:	RAL 7035			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				SGS Fimko
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Gost R
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			
:				
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			

