

## JALAS® 3510 WHITE RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

### EIGENSCHAPPEN

Hoogste beschermingsniveau, goede grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping

### SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, sandalen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 36-47 White

PLATFORM Stabilizator

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, TPU-buitenzool

INLEGGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Velcro®

KLEUR Wit, zwart



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
36	3510-36	6408487432408
37	3510-37	6408487432415
38	3510-38	6408487432422
39	3510-39	6408487432439
40	3510-40	6408487432446
41	3510-41	6408487432453
42	3510-42	6408487432460
43	3510-43	6408487432477
44	3510-44	6408487432484
45	3510-45	6408487432491
46	3510-46	6408487432507
47	3510-47	6408487432514

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## JALAS® 3510 WHITE RESPIRO

### KENMERKEN

Ademend membraan, gepatenteerd door Geox, geperforeerd, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, stabilisator, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

### PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op: teenletsel, antistatisch

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, droge omgevingen

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Laboratoriumwerk, werk in de verfspuiterij



CE



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Stabilisator



Antistatische eigenschappen



ESD

*De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.*

2015-09-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3510 WHITE RESPIRO

**VOLDOET AAN**  
EN ISO 20345:2011

### BESCHRIJVING NALEVING

SB: Schoeisel met teenbescherming. Getest met 200 J impact en 15kN drukkracht (met oliebestendige buitenzool)

S1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief compleet rubberen of compleet polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ SB + A + E

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRA: Slipweerstand op keramische tegelvloer met natriumlaurylsulfaatoplossing

SRB: Slipweerstand op stalen vloer met glycerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm

BGR 191: Orthopedische schoeiselaanpassing volgens Duitse BGR 191. Schoeisel is getest met aangepaste of orthopedische inlegzolen in overeenstemming met norm EN ISO 20345



CE



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Stabilisator



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2015-09-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com