


# 8373


# Fahrgerüst mit Ausleger



**Das neue Multitalent:** Vereint alle Vorteile der HYMER-Fahrgerüste mit Ausleger in sich. Mit großer, geräumiger Arbeitsfläche durch zwei nebeneinanderliegende Bühnen sowie mit vier höhenverstellbaren Lenkrollen. Außerdem: optionaler Aufbau mit Höhenversatz, beispielsweise in Treppenstellung.

**Merkmale:**

- Arbeitsbühne: 2,95×1,30 m
- Lenkrollen: Ø 200 mm



	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

<b>Ballastierung</b>											
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	30 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	30 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Best.-Nr.	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313
Preis ohne MwSt. €	2.153,00	2.571,00	4.344,00	4.726,00	5.831,00	6.213,00	7.318,00	7.700,00	8.805,00	9.187,00	10.292,00

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 19.

Einzelteile und Stückliste sind in der Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Seite 67 zu finden. | [Hier klicken.](#)