

## 604 - Admi®Star EPDM



Bauschlauch für hohe Ansprüche in Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe. Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit. Geeignet für Seewasser. Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton.

Seele: EPDM, schwarz, glatt

Decke: helles Polyestergergarn, 3F rundgewebt

Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
604- 50-05	52 / C	5	13 / 40	2,700	ST	4006918134536
604- 50-20	52 / C	20	13 / 40	8,200	ST	4006918134505
604- 50-30	52 / C	30	13 / 40	12,100	ST	4006918134512
604- 75-15	75 / B	15	13 / 40	8,720	ST	4006918134765
604- 75-20	75 / B	20	13 / 40	15,100	ST	4006918134758
604- 75-30	75 / B	30	13 / 40	16,000	ST	4006918134772
604-100-20	102 / A	20	13 / 40	24,200	ST	4006918134109
604- 50-10	52 / C	10	13 / 40	4,800	ST	4006918134543
604- 50-15	52 / C	15	13 / 40	7,500	ST	4006918134529