

**Artikelnummer:** 129814

**Kurzbeschreibung:** Plateauwagen, 850 x 500 mm

**Langbeschreibung:** Plateauwagen 850 x 500 mm: Stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe.

Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing.

Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met

beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis.

Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) [ul]<li> Laadoppervlak: B 850 x D 500 mm

</li><li> Buitenafmetingen: B 970 x D 500 mm </li><li> Hoogte laadoppervlak: 245 mm

</li><li> Hoogte duwbeugel: 950 mm </li><li> Wandhoogte: 500 mm </li><li>

Draagvermogen: 400 kg </li><li> Wiel a<sup>m</sup>: 160 mm </li><li> Eigen gewicht: 28 kg</li>[ul]

