

Bodenschild - Polycarbonat

Ausführung: CA01

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Bodenschilder aus strapazierfähigem und langlebigem Polycarbonat. Der kratz feste Druck gewährleistet eine lang andauernde Lesbarkeit der Motive.

- ! Für glatte Böden im Innenbereich
- ! Fußgänger und Hubwagenverkehr geeignet
- ! Schnelles Anbringen durch selbstklebende Rückseite
- ! Extrem verschleißfest
- ! Geeignet für Sicherheitszeichen ASR A1.3

TECHNISCHE DATEN

Material:	Polycarbonat
Dicke: (ohne Liner)	0,7 mm
Liner:	Silikonpapier
Oberfläche:	Seidenmatt
Klebstoff:	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C
Verfügbare Farben:	Mehrfarbig, individuell bedruckt

WEITERE INFORMATIONEN

Ein Überfahren des Schildes mit Flurfördermitteln ist möglich. Das Drehen und Wenden auf dem Schild mit Flurfördermitteln oder ähnlichen Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Schildes führen.

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Das Produkt sollte trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C gelagert werden.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.