



## Technisches Datenblatt

Artnr.	EK508
Nennspannung	12V
Nennkapazität	50 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	800 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure   diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	260 x 173 x 206 mm

Schaltung


1



Technologie	Verschlussene AGM-Batterie   Elektrolyt in Vlies gebunden   gefüllt und geladen   absolut wartungsfrei
-------------	--

Polausführung

1



Bodenleiste

B07

