

## Kärcher Kärcher Trockensauger T 10/1 Adv HEPA T 10/1 Adv HEPA \*EU

Artikelnummer: 237300

**KÄRCHER**



## Technische Details

Akkubetrieb	nein	Werbung	So macht Energiesparen Spaß!
Luftmenge	53 l/s	Gewicht	9,154 kg
Kabellänge	12 m	Leistung Turbine	800 W
Höhe	410 mm	Max. Aufnahmeleistung	800 W
Breite	310 mm	Schalldruckpegel	59 dB (A)
Ausstattung	Saugschlauch (2 / mit Krümmer), Saugrohr (2 x 0,5 / Metall), Motorschutzfilter (1), Filtertüte (1 / Vlies), Kombi-Bodendüse, Beh	Anzahl pro Palette	30 st
Lieferumfang	2,5 m Saugschlauch mit Krümmer	Verpackungsmenge	1 st
Titel Reinigung/Entsorgung	§B Trockensauger §S §M	Behälterinhalt	10 l
WEEE- Registrierungsnummer	DE64190940	Gewicht (mit Zubehör)	7,5 kg
WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4	Standard Nennweite	DN 35
Marke laut EAR-Register	Kärcher	Nennleistung	700 W
Vakuum	240 / 24 mbar / kPa	Menge in der besonderen Maßeinheit	1 mm
Abmessungen (L x B x H)	355 x 310 x 410 mm	Länge	355 mm
Stromart	1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz	BaRaGr	1

## Zubehör

119416		Turbodüse, mit Reduktionsmuffe, Nennweite 32 mm
119417		Düsenet, Set bestehend aus: Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel, elektrisch leitend, Nennweite 35 mm
119418		Muffenset für Nass- und Trockensauger, Set bestehend aus: Reduzier- und Erweiterungsmuffen
119903		Reduziermuffe, für Nass-/Trockensauger, Anschluss von DN 35 auf DN 32, aus Metall
119904		Verbindungs-muffe, für Nass-/Trockensauger, Anschluss DN 32/35, Innengewinde
119908		Erweiterungsstück, für Trockensauger, Anschluss von DN 32 auf DN 35, aus Kunststoff
119971		Filterbeutel, aus Vlies, 3-lagig, Staubklasse M, reißfest, Länge x Breite 440 x 300 mm

237330



Kärcher HEPA 14-Filter verpackt