

Allgebrauchslampe 100x215 mm

Artikel-Nr.: 40587

Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E40, klar.
Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet...

Energieeffizienzklasse: vor 31.08.2021 in Verkehr gebracht,
Übergangsfrist bis 01.03.2023
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,1
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Lichtstromerhalt: 0.90
Power-Faktor: 1



Lampenleistung:	300 W
Lampenspannung:	240...240 V
Lichtstrom:	3630 lm
Sockel:	E40
Sockel mit 3 Kontakten:	nein
Lampenform:	sonstige
Ausführung:	klar
Farbe:	farblos
Durchmesser:	100 mm
Gesamtlänge:	215 mm
Stoßfest:	nein
Geeignet für Backofen:	nein
Geeignet für Kühlschrank:	nein
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	nein
Krypton:	nein
Mehrfach-Glühwendel:	nein
Splitterschutz:	nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	300 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h
Lampenbezeichnung:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 24.07.2022 06:09:22



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähneln; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de