

## Halogenstab 118mm, R7s 220-240V 150W

Artikel-Nr. 12628

Lampenleistung: 150 W  
 Lampenspannung: 220 - 240 V  
 Lichtstrom: 2000 lm  
 Sockel: R7s  
 Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt  
 Gedrehtes Glas: Nein  
 Durchmesser: 10 mm  
 Gesamtlänge: 118 mm  
 UV-Schutz: Nein  
 Brennstellung: beliebig  
 Infrarottechnik: Nein  
 Ausführung: klar  
 Farbtemperatur: 2700 K  
 Energieeffizienzklasse: E  
 Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h



Halogenstab 118mm Halogenstab, R7s, klar. Halogenstab mit hellem und funkelndem natürlichem Licht, das speziell zur Hervorhebung von Bereichen in Ihrem Zuhause oder Ihrem Garten entwickelt wurde.

Energieeffizienzklasse: E  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 150  
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:08



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.