

W&T

www.wut.de

Hub USB, pour utilisation industrielle, 4 ports

- pour une utilisation dans les environnements Ethernet industriel
- prévu pour fixation sur profilé-support
- immunité aux bruits selon la norme EN 61000-6-2
- 4 x port USB-A femelle
- compatible USB 1.0 / 1.1 et 2.0
- taux maximal de transfert de données de jusqu'à 480 Mbps
- architecture Multi-TT USB garantit une vitesse maximale sur tous les ports Downstream même lorsque les divers modes de fonctionnement (USB 1.0 / 1.1 / 2.0) sont actifs
- voyants LED pour courant du système et état de connexion
- management individuel du Port-Power, alimentation électrique de 500 mA par port
- Plug & Play sans pilotes supplémentaires
- fonctionne à partir de Windows 98, Mac OS 8 et Linux sans pilotes supplémentaires à partir de la version Kernel 2.4.0
- alimentation en courant via le bloc d'alimentation externe (non fourni)
- bloc d'alimentation et support de fixation mural tout comme des profilés support 19" disponibles en option
- boîtier plastique en bleu
- dimensions: (L)22 x (P)75 x (H)105 mm
- contenu de la livraison: hub USB, câble de connexion USB avec ferrite, mode d'emploi

Remarque : les produits présentés comme accessoires dans le tableau ne font pas partie du hub USB et ne sont pas compris dans la livraison !

Exemples d'utilisation:

- pour la connexion d'appareils USB dans des armoires de distribution



Visuel de référence: Utilisation HUb USB, 4 ports (livré sans rail)

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Accessoire: Bloc secteur avec adaptateur Euro	24 DC / 0.625 A			11025	11130451
Hub USB, pour utilisation industrielle	USB 2.0	4	bleu	33601	11130232