

Outdoor Patchkabel Kat. 6A, S/FTP

Die Outdoor Kabel eignen sich für den Einsatz im Freien

- Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
- kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Cat. 6A
- Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Schirmung 2: ALU Geflecht
- Schirmungsklasse: S/FTP
- Aufbau Kabel: AWG 27/7
- Adermaterial: Kupfer
- Adertyp: Litze / flexibel (stranded)
- Aderanzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
- Stecker: vergossen
- Längenangabe auf der Steckertülle
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
- Steckermaterial: Kunststoff, Kupfer Gehäuse Nickel platiert
- Knickschutz: ja
- Rastnasenschutz: ja
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: PE
- PE-Eigenschaften: IP66, wasserbeständig, Öl-resistent, UV-geschützt
- Durchmesser Kabel (ca.): 6,5 mm
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Steckereinsatz: transparent orange

Anwendungsbeispiele:

- ideal für Sicherheitstechnik, Gartenhäuser, Beschallungsanlagen, Public Viewing oder anderen Events im Außenbereich



Outdoor Patchkabel Kat. 6A, S/FTP

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Outdoor Patchkabel	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	orange	5,0 m		BS08-26055	22229652
		S/FTP	schwarz	orange	7,5 m		BS08-26065	22229653
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	orange	10,0 m		BS08-26075	22229654
		S/FTP	schwarz	orange	15,0 m		BS08-26085	22229655
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	orange	20,0 m		BS08-26095	22229656
		S/FTP	schwarz	orange	25,0 m		BS08-26105	22229657
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	orange	30,0 m		BS08-26485	22229659
		S/FTP	schwarz	orange	40,0 m		BS08-26495	22229660
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	orange	45,0 m		BS08-26195	22229658
		S/FTP	schwarz	orange	50,0 m		BS08-26505	22229661
	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	orange	60,0 m		BS08-26605	22229662
		S/FTP	schwarz	orange	75,0 m		BS08-26755	22229663