

LISTA

rayonnage extensible pour charges lourdes



hauteur x largeur x profondeur 2000 x 890 x 1260 mm, charge max. par élément 9000 kg / charge max. 800 kg / charge max. par tablette supérieure 200 kg, 3 niveau(x) avec cadre en acier avec plateaux agglomérés en 2 parties intégré (40 mm). 2 tablettes extensibles et 1 tablette supérieure fixe, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 179329

LISTA Rayonnage extensible pour charges lourdes

Champ de base

rayonnage extensible pour charges lourdes

- idéal pour le stockage sûr de marchandises lourdes, comme des moteurs, moules d'injection ou outils de poinçonnage, également pour un chargement avec engin de levage et palettes sur tous les niveaux, permettant un rangement particulièrement peu encombrant
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 890 x 1260 mm
- charge max. par élément 9000 kg / charge max. 800 kg / charge max. par tablette supérieure 200 kg
- 3 niveau(x) avec cadre en acier avec plateaux agglomérés en 2 parties intégré (40 mm). 2 tablettes extensibles et 1 tablette supérieure fixe
- extension simple à ouverture facile avec dispositif de blocage en position sortie et rentrée, 65 % extensible
- Réglable au pas de 100 mm

- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier (soudé)
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, 2 tablettes coulissantes, 1 tablette supérieure, croisillons, ancrage au sol et kit de plaques de nivellement du sol
- Produit livré démonté
- Pour votre sécurité les rayonnages extensibles pour charges lourdes doivent toujours être ancrés au sol
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge. une seule tablette coulissante ne peut être sortie par élément standard

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	fonction tablettes/niveaux	2 tablettes extensibles
type de rayonnage	rayonnage extensible pour charges lourdes	Type d'extension	extension simple
champ de rayonnage	rayonnage départ	extension tablette	65 %
convient pour (produit/matériau)	marchandises lourdes, marchandises sur palettes, moteurs, moules d'injection	tablette réglable au pas	100 mm
convient pour (application)	chargement avec engin de levage, entreposage de palettes sur tous les niveaux	épaisseur de tablette	40 mm
matériau	acier	utilisation	unilatéral
matériau de finition	soudé	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
hauteur	2000 mm	équipement rayonnage	tablettes, tablettes coulissantes
largeur	890 mm	surface de montant	finition peinture époxy
profondeur	1260 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
charge maxi par tablette	800 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
charge max. par tablette supérieure	200 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, 2 tablettes coulissantes, 1 tablette supérieure, croisillons, ancrage au sol et kit de plaque
charge maxi par élément	9000 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	Poids	225 kg
type tablette/niveau	aggloméré		

Accessoires

179382



rayonnage extensible pour charges lourdes, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 890 x 1260 mm, charge max. par élément 9000 kg / charge max. 800 kg / charge max. par tablette supérieure 200 kg, 3 niveau(x) avec cadre en acier avec plateaux agglomérés en 2 parties intégré (40 mm). 2 tablettes extensibles et 1 tablette supérieure fixe, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

