

PAVOY

Armoire équipement

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 400 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, Avec cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 401314



PAVOY Armoire équipement Basis

Armoire équipement



- convient pour l'utilisation dans des bureaux classiques, des bureaux d'atelier ou des bureaux d'entrepôt dans les zones administratives, les zones de production ou également les entreprises artisanales
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 400 mm
- force par plateau 80 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 6 niveau(x) avec tablette en acier
- Avec cloison de séparation médiane
- À gauche 5 tabl.

- À droite 1 tablette à chapeaux fixe et 1 tringle avec 3 crochets coulissants
- réglable par pas de 17 mm
- porte à double battant
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	Armoire équipement	système de fermeture	serrure à cylindre
convient pour (secteurs)	bureaux, bureaux d'atelier, bureaux d'entrepôt, bureaux de contremaître	soubassement	socle
type de porte	porte à double battant	matériau	tôle d'acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1000 mm	tablette réglable au pas	17 mm
profondeur	400 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
équipement armoire	tablettes, tringle à vêtements, crochet	surface de tablette	finition peinture époxy
équipement armoire gauche	5 tabl.	cloison de séparation médiane	oui
équipement armoire droite	1 tablette à chapeaux fixe et 1 tringle avec 3 crochets coulissants	angle d'ouverture de porte	110 °
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	poignée	poignée tournante
type tablette/niveau	tablette en acier	roulant	non
charge tablette	80 kg	certification	GS // TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	65 kg
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs		

Accessoires

530069		Angle d'ouverture de porte élargi 180°, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
700000		tablette en acier pour Armoire équipement, pour armoire largeur x profondeur 1000 x 400 mm, force 80 kg, en acier

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE