



# Product data sheet

Art nr.: 3285 Materiaalstandaard

## Transportmiddelen



Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°, traploos in hoogte verstelbaar door middel van tandprofiel mechanisme, ook belast mogelijk. 2 Telescoopzuilen. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	750
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	450
<b>Kantelhoek (graad)</b>	0, 15, 30
<b>Hoogte verstelbaar van-naar (mm)</b>	655-1025
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	35
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976032818