



# Product data sheet

Art nr.: 4842 Tafelwagen met bak

**Transportmiddelen**



Stalen constructie, gelast. Met 2 etagebakken. Stalen buisbeugels en etagebakken verschroefd. Etagebakken oliedicht, rand bovenste laadvlak 150 mm hoog, rand onderste laadvlak 40 mm hoog. Gepoedercoat RAL 5007. Duwbeugel horizontaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	400
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	700
<b>Etagehoogten (mm)</b>	248, 870
<b>Totale lengte (mm)</b>	1171
<b>Totale breedte (mm)</b>	700
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1020
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	55
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976348421