

Artikelnummer: 132992

Kurzbeschreibung: Industriesauger EVOTEC Compact 24

Langbeschreibung: Industriesauger EVOTEC Compact 24: Leistungsstarker Industriesauger für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben - von Grobschmutz bis hin zum Feinstaub Hoher Qualitätsstandard - gut durchkonstruiertes By-Pass-Aggregat mit schallgedämpftem Turboventilator auf der Abluftseite. Robustes und leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität. Treppengängig durch gro sse Rollen und beidseitig montierbarem Schiebebügel. Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edestahl-Schmutzbehälter (V2A). Absenkung des Schmutzbehälters für einfache Entsorgung des Sauggutes. Effektive, einfach zu bedienende Filterabreinigung für lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung. Zyklonabscheider für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial. Kontaminationsfreier Filterwechsel. Oberflächenvergüteter Euronormfilter EN 60335-2-69 mit gro sser Filterkraft. Schnellkupplung mit Arretierung und Dreheinrichtung für sicheren Anschluss des Saugschlauches. Länge des Anschlusskabels: 8 m Spannung: 230 V Motorleistung: 2400 Watt Luftmenge: max. 330 cbm/h Unterdruck: max. 210 mbar Filterfläche: 1,2 qm Schmutzbehälter: 27 Liter Schutzart: IPX4 Sauganschluss: 60 mm Maße: 840 x 500 x 1000 mm Gewicht: 35 kg Lieferung inkl. 3,5 m Saugschlauch 40 mm und Ritzendüse



EAN/GTIN: 4250128203012