

Artikelnummer: 24298

Kurzbeschreibung: Papiersicherungsschrank
Paper Star Duplex Pro 2, lichtgrau

Langbeschreibung: Papiersicherungsschrank Paper Star Duplex Pro 2: Ein Duplexschrank, der sowohl für den privaten als auch gewerblichen Bereich ein Muss ist. Sowohl persönliche Verträge und Dokumentationen wie Versicherungen, Ausweise oder Urkunden als auch gewerbliche Unterlagen wie beispielsweise Verträge und Finanzen gehören nicht nur vor Zugriff sondern auch vor Feuer sicher aufbewahrt. Der Papiersicherungsschrank "Paper Star Duplex Pro 2" ist serienmäßig mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang) und 1 Fachboden ausgestattet. Der Korpus und die Tür sind mehrwandig mit Spezialisoliermaterial ausgerüstet. Der Türöffnungswinkel beträgt 180-Grad. Ferner verfügt der "Paper Star Duplex Pro 2" über einen dualen Schutzmechanismus: eine zusätzliche Notverriegelung erschwert beim Aufbruchversuch das Öffnen. Durch spezielle Quelldichtungen sind Ihre Papiere vor Brandgasen und Löschwasser geschützt. Durch die serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung steht der Schrank fest. Durch eine zusätzliche Bohrung an der Rückwand im unteren Drittel ist auch eine Verankerung an der Wand möglich. Der "Paper Star Duplex Pro 2" ist zertifiziert nach EN 1143-1 in Klasse I und garantiert zuzüglich eine Stunde Feuersicherheit gemäß EN 1047-1. Versicherungseinstufung: gewerblich bis 20.000 Euro, privat bis 65.000 Euro Einbruchschutz VdS-Klasse-I nach EN 1143-1 Feuersicherheit S 60 P (Papier) nach EN 1047-1: 1 Stunde bis 1090-GradC geprüft Farbe: lichtgrau (RAL 7035) oder graphitgrau (RAL 7024) Fassungsvermögen: 14 DIN A4-Ordner Volumen: 130 Liter Türeingangsmaße (B/H): 551 x 740 mm Innenmaße (B/T/H): 574 x 294 x 740 mm Außenmaße (B/T/H): 686 x 463 x 855 mm Gewicht: 260 kg Inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial Lieferung erfolgt frachtfrei hinter die 1. verschließbare Tür (ohne Stufen). Auf Wunsch liefern wir Ihr Schwergut an Ort und Stelle. Nach Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.



EAN/GTIN: 4011238009181